



Pro výrobu redukce je potřeba:

- upravit díly CH87-CMK-FXP a CH87-CMK-APH
- zajistit polotovar Hliníková tyč plochá 32x16 6063
- vyrobít CH87-CMK-FXP-R01 a CH87-CMK-APH-R01

KUSOVNÍK			
POLOŽKA	KS	ČÍSLO SOUČÁSTI	POPIS
1	1	CH87-CMK-APT	CMK-Rozpínací deska - závit
2	1	CH87-CMK-FXP-R01	Redukce - fixed
3	1	CH87-CMK-FXP-M02	CMK-Fixní deska
4	1	CH87-CMK-APH-M02	Konzole V - extend bold
5	1	CH87-CMK-APH-R01	Redukce - extend
6	6	DIN 912 - M3 x 10	Šroub s válcovou hlavou
7	1	DIN 912 - M4 x 40	Šroub s válcovou hlavou

Materiál N/A	Polotovar N/A	Tolerance: ISO 8015		Hmotnost 0,290 kg
Promítání:	Měřítko: 1 : 1	Přesnost: ISO 2768 -mK		
Kreslit: dudek Schválit: placek	Datum: 24.01.2026 Datum: 24.01.2026	Název CMK-Redukce na malou kameru		
Projekt Camera enclosure CH87	Číslo výkresu SUB-CH87-CMK-M02	Revize Velikost A2		